


E11645



Spojni kabel s utičnicom

ADOAO140MSS0002B11



Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 30 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	3
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Težina	[g]	197,2
Dimenzije	[mm]	45 x 20 x 49
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

E11645



Spojni kabel s utičnicom


ADOAO140MSS0002B11

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR, crno, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M16, kutno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M:	ne koristi se
U:	ne koristi se
	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
VT =	ljubičasto
WH =	Bijelo
YE =	Žuto
RD =	Crveno