


Spojni kabel s utičnicom

ADOAA030MSS0005H03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo

bez halogena

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

E11656



Spojni kabel s utičnicom


ADOAA030MSS0005H03

Električni priključak


Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,6 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x 1/2", kutno; kodiranje: C; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak



BN =	Boje žica :
BU =	Smeđe
GN =	Plavo
YE =	Zeleno
	Žuto