



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGH040MSSFPG



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 45 AC / < 70 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4; (...40 °C)

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...100
Zaštita	IP 68

Mehanički podaci

Težina [g]	28,8
Dimenzije [mm]	18 x 18 x 46
Materijali	PA
Materijal ulivenog tijela	PA
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Utičnica s mogućnošću ožičenja


SDOGH040MSSFKPG

Električni priključak

Vijčane stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabla: Ø 6...8 mm

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

