


Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAH042MSSFKPG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4; (...40 °C)

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...100
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	30 x 18 x 35
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAH042MSSFKPG

Električni priključak

Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

