




Kabel spoja Y

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC503
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Posebno svojstvo	bez halogena
------------------	--------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Težina	[g]	65
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Broj ulaza razdjelne kutije		2

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Kabel spoja Y

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Električni priključak


Kabel: 0,25 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 2 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

