


Volumni kabel

Cable/100m/PPU/2X0,34qmm/BK/WH

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...100
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-20...100

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 100 m, PUR, crno, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm², PVCKabel: 100 m, PUR / PVC, crno, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm², PVC