



Volumni kabel

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/BK



Primjena

Posebno svojstvo

bez halogena; Primjeren za povlačni lanac

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...90

Mehanički podaci

Težina

[g]

3127

Primjeren za povlačni lanac

da

Primjeren za povlačni lanac

Za elastično gibljivost

min. promjer kabela 10 x

Brzina postupka

max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i
max. pospesak od 5m/s

Ciklus gibajna

> 5 Mio.

Torzijska trdoca

± 180 °/m

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak

Kabel: 100 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP