


Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040MSN0005A04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Primjena

Područje ex 1

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 15 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije

[mm]

27 x 15 x 39

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Opaske

Opaske

Kada se utičnica koristi u opasnim područjima (ATEX) postoje posebni zahtjevi vezani uz ožičenje. Zahtjevi primjenjivih propisa o instalaciji trebaju se strogo provoditi od strane korisnika i na njegovu odgovornost.

Količina pakiranja

1 kom.

E11694



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040MSN0005A04

Električni priključak


Kabel: 5 m, PUR / PVC, Plavo, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak



BN =	Boje žica :
GY =	Smeđe
WH =	Sivo
	Bijelo