


T razdjelnik

Y-splitter/STM12/2xUS



Primjena

Dizajn

za senzore tlaka PNI

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru

[A]

3

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

3

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Težina

[g]

38

Materijali

PUR

Opaske

Opaske

smjer okomiti konektori A/B (za okomite senzore)

Količina pakiranja

1 kom.

T razdeljnik

Y-splitter/STM12/2xUS

Električni priključak

Priključak

