


Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAH050MSSFPG



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 125 AC/DC
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4; (...40 °C)

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...100
Zaštita	IP 68

Mehanički podaci

Težina [g]	30,9
Dimenzije [mm]	35 x 20 x 30
Materijali	PA
Materijal ulivenog tijela	PA
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E11714



Utičnica s mogućnošću ožičenja


SDOAH050MSSFKPG

Električni priključak

Vijčane stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

