


## Spojni kabel

VDOGH040MSS0,15H04STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Primjena

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
| Bez silikona     | da                               |

## Električni podaci

|                                  |     |                     |
|----------------------------------|-----|---------------------|
| Radni napon                      | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| Maks. ukupno strujno opterećenje | [A] | 3                   |

## Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...85 |
| Zaštita             |      | IP 68    |

## Mehanički podaci

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Materijali                | PUR             |
| Materijal ulivenog tijela | PUR             |
| Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|



## Spojni kabel

VDOGH040MSS0,15H04STGH040MSS

### Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



### Električni priključak

Kabel: 0,15 m, PUR, crno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Priključak



### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm

