




Razdjelna kutija

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EBC005
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaštitna klasa		II
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	4
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	12
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-15...80
Zaštita		IP 67



Razdjelna kutija

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	28 x 60 x 125
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Broj ulaza razdjelne kutije		6
Vrsta konektora		M12


Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - Priključak

Poveznik: 1 x M23; Oblikovana karoserija: TPU; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak





Razdjelna kutija

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Električni priključak - utor

Poveznik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm

