


Razdjelna kutija

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EBC009

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Posebno svojstvo

bez silikona; Pozlaćeni kontakti

Bez silikona

da

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Zaštitna klasa

II

Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru

[A]

4

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

12

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-15...80

Zaštita

IP 67



Razdjelna kutija

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	28 x 60 x 152
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Broj ulaza razdjelne kutije		8
Vrsta konektora		M12


Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - Priključak

Poveznik: 1 x M23; Oblikovana karoserija: TPU; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak



E11725



Razdjelna kutija

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Električni priključak - utor

Poveznik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm

