


Razdjelna kutija

ZDO4H050MSS0010H11

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo

bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti

Bez silikona

da

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Zaštitna klasa

II

Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru

[A]

4

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

12

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-15...80

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU



Razdjelna kutija

ZDO4H050MSS0010H11

Broj ulaza razdjelne kutije	4
Vrsta konektora	M12

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utor

Poveznik: 4 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
GY/PK	2 (1)	C
RD/BU	2 (2)	C
WH/GN	2 (3)	C
BN/GN	2 (4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
WH =	Bijelo
YE =	Žuto