

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Alternativni artikli: EBC003

[illegible]

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Radni napon	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaštitna klasa		II
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	4
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	10

Temperatura okoline	[°C]	-15...80
Zaštita		IP 67



Razdjelna kutija


ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	28 x 60 x 118
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Broj ulaza razdjelne kutije		4
Vrsta konektora		M12


Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

Električni priključak - Priključak

Poveznik: 1 x M23; Oblikovana karoserija: TPU; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak



E11728



Razdjelna kutija

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Električni priključak - utor

Poveznik: 4 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm

