




Razdjelna kutija

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EBC007
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaštitna klasa		II
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	4
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	10
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-15...80
Zaštita		IP 67



Razdjelna kutija


ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	28 x 60 x 125
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Broj ulaza razdjelne kutije		6
Vrsta konektora		M12

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - Priključak

Poveznik: 1 x M23; Oblikovana karoserija: TPU; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak

+	19	1 (1...6)	C
-	6	3 (1...6)	C
±	12	5 (1...6)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C

E11731



Razdjelna kutija

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Električni priključak - utor

Poveznik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm

