

E11738



Spojni kabel s utičnicom

ADOGK120MSS0015H12



Primjena

Posebno svojstvo	bez halogena
------------------	--------------

Električni podaci

Radni napon [V]	< 63 AC/DC
-----------------	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Težina [g]	2027
Dimenzije [mm]	26 x 26 x 85
Materijali	PUR crno
Materijal ulivenog tijela	PUR
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano
Zakretni moment pritezanja [Nm]	2

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Spojni kabel s utičnicom

ADOGK120MSS0015H12

Električni priključak


Kabel: 15 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M23, ravno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak



BN =	Boje žica :
BU =	Smeđe
GN =	Plavo
GY =	Zeleno
PK =	Sivo
RD =	Ružičasto
WH =	Crveno
YE =	Bijelo
	Žuto