


E11746



Spojni kabel s utičnicom

ADOAK190MSS0010H19



Primjena		
Posebno svojstvo	bez halogena; Primjeren za povlačni lanac	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 63 AC/DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	8
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Težina	[g]	2239
Dimenzije	[mm]	51 x 26 x 70
Materijali		PUR crno
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	2
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gijljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	maks. 2 m/s
	Ciklus gibajna	> 500000
	Torzijska trdoća	± 30 °/m
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	

E11746



Spojni kabel s utičnicom


ADOAK190MSS0010H19

Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M23, kutno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano





Spojni kabel s utičnicom

ADOAK190MSS0010H19

Priključak

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
VT =	Ijubičasto
WH =	Bijelo
YE =	Žuto