


Kabel spoja Y

YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC434

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Posebno svojstvo

bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti

Bez silikona

da

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Težina

[g]

0,111

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Materijal za brtvljenje

FKM

Broj ulaza razdjelne kutije

2

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.



Kabel spoja Y


YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS

Električni priključak


Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 2 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno transparentno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno

