


Razdjelna kutija

ProcessLine SB V4A 10m



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...36 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	4
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	6

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-5...70
---------------------	------	---------



Razdjelna kutija

ProcessLine SB V4A 10m

Zaštita	IP 69K; (Kako bi se osigurao stupanj zaštite, nekorištene utičnice trebaju se prekriti isporučenim zaštitnim kapicama.; Zakretni moment pritezanja: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)
---------	--

Testovi / odobrenja

MTTF	[godina]	2487
------	----------	------

Mehanički podaci

Težina	[g]	2785,5
Dimenzije	[mm]	Ø 137,3 / L = 72
Materijali	uvodnica s navojem: nehrđajući čelik (1,4404/316L); LED-Fenster: Računalo; O-prsten: EPDM; Zaštitna kapica: PP	
Materijal ulivenog tijela	Plemeniti čelik	
Broj ulaza razdjelne kutije	8	
Vrsta konektora	M12	

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	16 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Zaštitne kapice: M12
-------------------	----------------------

Opaske


Opaske	eksterno strujno napajanje prema PELV
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR / PVC, crno, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

Električni priključak - utor


Poveznik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik



Razdjelna kutija

ProcessLine SB V4A 10m

Priključak



Boje žica :

BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
VT =	ljubičasto
WH =	Bijelo
YE =	Žuto

E11775

Razdjelna kutija

ProcessLine SB V4A 10m

