




Prigušni magnet

MAGNET M4.1/HARD F.STAINLESS



Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...250
---------------------	------	-----------

Mehanički podaci

Težina	[g]	79,8
Dimenzije	[mm]	Ø 40 / L = 13
Materijali		tvrdi ferit HF 24/23; nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Snaga magnetskog polja	[mT]	80

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------