
E11819

Stezni remen za okrugli cilindar

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL



Primjena		
Dizajn		za tipove MKT
Mehanički podaci		
Težina	[g]	7,4
Dimenzije	[mm]	Ø 40
Materijali		Adapter: PA; pričvrsni remen: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Promjer klipnjače	[mm]	40
Raspon stezanja	[mm]	38...49
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Adapter: 1x, za tipove, MKT
		Stezni remen za okrugli cilindar: 1x
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.