

Spojni kabel s utičnicom

ADOAH050MSN0025A05

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Primjena

Područje ex 1

Električni podaci

Radni napon

[V]

10...30 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 67

Sigurnosna klasifikacija

Maks. unutarnji kapacitet

[nF]

1,9

Maks. unutarnji induktivitet

[μH]

14,75

Mehanički podaci

Dimenzije

[mm]

27 x 15 x 39

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Opaske

Opaske

Kada se utičnica koristi u opasnim područjima (ATEX) postoje posebni zahtjevi vezani uz ožičenje. Zahtjevi primjenjivih propisa o instalaciji trebaju se strogo provoditi od strane korisnika i na njegovu odgovornost.

Količina pakiranja

1 kom.

E11843



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH050MSN0025A05

Električni priključak

Kabel: 25 m, PUR / PVC, Plavo, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GY =	Sivo
WH =	Bijelo