


Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAH042VASFKPG



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4; (...40 °C)

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 67; IP 69K

Mehanički podaci

Težina	[g]	26,4
Dimenzije	[mm]	38 x 20 x 36
Materijali		PBT; PA prozirno
Materijal ulivenog tijela		PBT / PA, prozirno
Zaporna matica materijala		Plemeniti čelik

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Utičnica s mogućnošću ožičenja


SDOAH042VASFKPG

Električni priključak

Vijčane stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 4...6 mm

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT / PA, prozirno; Zaključavanje: Plemeniti čelik; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Priključak

