


Spojni kabel

VDOAH040MSS0025H04STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo

bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti

Bez silikona

da

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

3

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...85

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Težina

[g]

795,2

Materijali

PUR

Materijal ulivenog tijela

PUR

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.



Spojni kabel

VDOAH040MSS0025H04STGH040MSS

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Električni priključak

Kabel: 25 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm

