

## Spojni kabel

VDOAH040MSS0010H04STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC109

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



## Primjena

Posebno svojstvo

bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti

Bez silikona

da

## Električni podaci

Radni napon

[V]

&lt; 250 AC / &lt; 300 DC

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

3

## Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...85

Zaštita

IP 68

## Mehanički podaci

Materijali

PUR

Materijal ulivenog tijela

PUR

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

## Opaske

Količina pakiranja

1 kom.



## Spojni kabel

VDOAH040MSS0010H04STGH040MSS

### Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



### Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Priključak



### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm

