

E11974



Spojni kabel

cable Plus and Minus crossed



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti
Dizajn	za senzore koji se programiraju putem ožičenja radi promjene polariteta naponskog napajanja na zatiku 1 i 3
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	3

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Težina	[g]	39,7
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------



Spojni kabel

cable Plus and Minus crossed

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm

