


## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH050MSS0002C05

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC547

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



## Primjena

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel |
| Bez silikona     | da                                               |

## Električni podaci

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Radni napon [V]                      | < 30 AC / < 36 DC |
| Zaštitna klasa                       | III               |
| Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4                 |

## Radni uvjeti

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
| Zaštita                  | IP 67    |

## Mehanički podaci

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Težina [g]                | 104,4           |
| Dimenzije [mm]            | 28 x 15 x 38    |
| Materijali                | PUR             |
| Materijal ulivenog tijela | PUR             |
| Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|



## Spojni kabel s utičnicom


ADOAH050MSS0002C05

### Električni priključak


Kabel: 2 m, PUR, crno, Ø 5 mm, zaštićen; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 1,0...1,5 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen



### Priključak



|      |             |
|------|-------------|
|      | Boje žica : |
| BK = | crno        |
| BN = | Smeđe       |
| BU = | Plavo       |
| GY = | Sivo        |
| WH = | Bijelo      |