




Premosni kabel s utikačem ventila

AVDAA031PLS0010H03



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 24 AC/DC
Zaštita od prenapona	da; (VDR)
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	5

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...80
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Težina [g]	491,5
Dimenzije [mm]	28,5 x 29,5 x 47
Materijali	PP; FKM
Materijal ulivenog tijela	PP / FPM

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Premosni kabel s utikačem ventila

AVDAA031PLS0010H03

Električni priključak


Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: PP / FPM



Priključak



BN =
BU =
GN/YE =

Boje žica :
Smeđe
Plavo
zeleno/žuto