


## Spojni kabel

VDOGF030MSS0001I03STGH030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Primjena

Posebno svojstvo

bez halogena

## Električni podaci

Radni napon

[V]

10...30 DC

Zaštitna klasa

III

## Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 67

## Mehanički podaci

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano


## Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

## Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano





## Spojni kabel

VDOGF030MSS0001I03STGH030MSS

### Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR, bez halogena; iradirano; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Priključak



### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

