

## Spojni kabel

VSTGH030MSS0005I03DOAF030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Primjena

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Posebno svojstvo | bez halogena |
|------------------|--------------|

## Električni podaci

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Radni napon [V] | 10...30 DC |
| Zaštitna klasa  | III        |

## Radni uvjeti

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
| Zaštita                  | IP 67    |

## Mehanički podaci

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Materijali                | TPU             |
| Materijal ulivenog tijela | TPU             |
| Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

## Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano





## Spojni kabel

VSTGH030MSS0005I03DOAF030MSS

### Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, bez halogena; iradirano; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Priključak



### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

