
E11010

Spojni kabel

VSTGH050MSS0001I03VDAB031--S

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena		
Posebno svojstvo		bez halogena
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 24 AC/DC
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 46,5
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		vijak
		Ploča za etiketiranje
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.


E11010

Spojni kabel

VSTGH050MSS0001I03VDAB031--S

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR, bez halogena; iradirano; 3 x 0,5 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste B DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

