


Spojni kabel

VSTGH050MSS0002I03VDAB031--S

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo

bez halogena

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 24 AC/DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije

[mm]

15 x 15 x 46,5

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata

vijak

Ploča za etiketiranje

Opaske

Količina pakiranja


1 kom.

Spojni kabel

VSTGH050MSS0002I03VDAB031--S

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR, bez halogena; iradirano; 3 x 0,5 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste B DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

