


Spojni kabel s utičnicom

ADOAK120MSS0014B12

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
-------------	-----	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 65
---------	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	51 x 26 x 58
-----------	------	--------------

Materijali	Mjed niklovano
------------	----------------

Materijal ulivenog tijela	Mjed, niklovano
---------------------------	-----------------

Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano
---------------------------	-----------------

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 14 m, PUR, crno, Ø 11 mm; 12 x 1,0 mm²

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M23, kutno; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano; Zaključavanje: Mjed, niklovano



E11016



Spojni kabel s utičnicom

ADOAK120MSS0014B12

Priključak