


# E11025



## Spojni kabel s utičnicom

ADOGA040VAS0010E04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



### Primjena

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
| Bez silikona     | da                               |

### Električni podaci

|             |     |          |
|-------------|-----|----------|
| Radni napon | [V] | < 250 AC |
|-------------|-----|----------|

### Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...70 |
| Zaštita             |      | IP 67    |

### Mehanički podaci

|                           |      |                                |
|---------------------------|------|--------------------------------|
| Dimenzije                 | [mm] | 15 x 15 x 42                   |
| Materijali                |      | PVC                            |
| Materijal ulivenog tijela |      | PVC                            |
| Zaporna matica materijala |      | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |

### Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

# E11025



## Spojni kabel s utičnicom


ADOGA040VAS0010E04

### Električni priključak

Kabel: 10 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x 1/2", ravno; kodiranje: C; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno



### Priključak



|      |             |
|------|-------------|
| BK = | Boje žica : |
| BN = | crno        |
| BU = | Smeđe       |
| WH = | Plavo       |
|      | Bijelo      |