


Spojni kabel s utičnicom

ADOAA040VAS0010E04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 250 AC
-----------------	----------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...70
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije [mm]	27 x 15 x 39
Materijali	PVC
Materijal ulivenog tijela	PVC
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Spojni kabel s utičnicom


ADOAA040VAS0010E04

Električni priključak

Kabel: 10 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x 1/2", kutno; kodiranje: C; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo