


Ugradbeni adapteri za kapacitivne senzore

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF



1 O-prsten 44 x 2 mm

Primjena

Snaga tlaka [bar] 8

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...110

Mehanički podaci

Težina [g] 83,4

Dimenzije [mm] G 1 1/4 / L = 65

Oznaka navoja G 1 1/4

Materijali Adapter: PVDF; Brtva: EPDM

Spajanje senzora spoj navojem M30 x 1,5 Unutarnji navoj

Procesni priključak spoj navojem G 1 1/4 vanjski navoj

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.