

E11041




Spojni kabel

VDOAH043MSS00,3I04STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC020

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Posebno svojstvo

bez halogena

Električni podaci

Radni napon

[V]

10...30 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Prikazi / radni elementi

Prikaz

Status prekapčanja

2 x LED, Žuto

Pogon

1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Spojni kabel

VDOAH043MSS00,3I04STGH040MSS

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PUR, bez halogena; iradirano; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

