

E11044




Spojni kabel s utičnicom

ADOGF030ZDS0005E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E11495

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon [V] < 60 AC/DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...90

Zaštita IP 68

Mehanički podaci

Dimenzije [mm] 10 x 10 x 33

Materijali PUR

Materijal ulivenog tijela PUR

Zaporna matica materijala Tlačno lijevani cink

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

E11044



Spojni kabel s utičnicom


ADOGF030ZDS0005E03

Električni priključak


Kabel: 5 m, PVC, crno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink



Priključak



BK =
BN =
BU =

Boje žica :
crno
Smeđe
Plavo