




## Premosni kabel s utikačem ventila

AVDAC031--S0005A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Električni podaci

|                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| Radni napon          | [V] | < 24 AC/DC |
| Zaštita od prenapona |     | da; (VDR)  |

## Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...90 |
| Zaštita             |      | IP 67    |

## Mehanički podaci

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Materijali                | PUR |
| Materijal ulivenog tijela | PUR |

## Prikazi / radni elementi

|        |                    |               |
|--------|--------------------|---------------|
| Prikaz | Status prekapčanja | 1 x LED, Žuto |
|--------|--------------------|---------------|

## Dodatna oprema

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Isporuka obuhvata | vijak                 |
|                   | Ploča za etiketiranje |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|



## Premosni kabel s utikačem ventila

AVDAC031--S0005A03

### Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste C DIN, kutno; Oblikovana karoserija: PUR



### Priključak



BN = Boje žica :  
Smeđe  
BU = Plavo  
GN/YE = zeleno/žuto