




## Premosni kabel s utikačem ventila

VSTGH050MSS0003A03VDAA041--S

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Primjena

Posebno svojstvo

bez halogena

## Električni podaci

Radni napon

[V]

&lt; 24 AC/DC

## Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 67

## Mehanički podaci

Materijali

PUR

Materijal ulivenog tijela

PUR

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

## Dodatna oprema

Isporuka obuhvata

vijak

Ploča za etiketiranje

## Opaske

Količina pakiranja

1 kom.




## Premosni kabel s utikačem ventila

VSTGH050MSS0003A03VDAA041--S

### Električni priključak - utičnica


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano



### Električni priključak

Kabel: 3 m, PUR / PVC, bez halogena; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

### Priključak



### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano

