


**Utičnica s mogućnošću ožičenja**

SDOAH050MSSFKPG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E11512

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!


**Električni podaci**

|             |     |                   |
|-------------|-----|-------------------|
| Radni napon | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
|-------------|-----|-------------------|

**Radni uvjeti**

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...90 |
|---------------------|------|----------|

|         |  |       |
|---------|--|-------|
| Zaštita |  | IP 67 |
|---------|--|-------|

**Mehanički podaci**

|           |      |              |
|-----------|------|--------------|
| Dimenzije | [mm] | 38 x 20 x 35 |
|-----------|------|--------------|

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Materijali |  | PA |
|------------|--|----|

|                           |  |    |
|---------------------------|--|----|
| Materijal ulivenog tijela |  | PA |
|---------------------------|--|----|

|                           |  |                 |
|---------------------------|--|-----------------|
| Zaporna matica materijala |  | Mjed, niklovano |
|---------------------------|--|-----------------|

**Opaske**

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Količina pakiranja |  | 1 kom. |
|--------------------|--|--------|



## Utičnica s mogućnošću ožičenja


SDOAH050MSSFKPG

### Električni priključak

Utične stezaljke:

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano



### Priključak

