


Spojni kabel s utičnicom

ADOAG030--S0002A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E10197

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 60 AC / < 75 DC
-------------	-----	-------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 65
---------	--	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	26 x 8 x 16
-----------	------	-------------

Materijali		TPU
------------	--	-----

Materijal ulivenog tijela		TPU
---------------------------	--	-----

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

E11059



Spojni kabel s utičnicom

ADOAG030--S0002A03


Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Kopča

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Kopča



Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
	Plavo