


## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040MSS0020H04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC087

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



## Primjena

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti |
| Bez silikona     | da                                             |

## Električni podaci

|                                  |     |                     |
|----------------------------------|-----|---------------------|
| Radni napon                      | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| Maks. ukupno strujno opterećenje | [A] | 4                   |

## Radni uvjeti

|                     |      |                      |
|---------------------|------|----------------------|
| Temperatura okoline | [°C] | -40...90             |
| Zaštita             |      | IP 67; IP 68; IP 69K |

## Testovi / odobrenja

|                              |                  |                                                                                                        |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otpornost na vibraciju       | EN 60068-2-6 Fc  | 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C<br>50 frekventnih ciklusa, 1 oktava/minutu u 3 osi                |
| Otpornost na udarce          | EN 60068-2-27 Ea | 100 g polusinus od 11 ms; svaki po šest udara u svakom smjeru duž tri koordinatne osi / -40 °C / 85 °C |
| Neprekidna otpornost na udar | EN 60068-2-29 Eb | 40 g 6 ms; po 4000 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi / -20 °C / 50 °C                |
| Brze promjene temperature    | EN 60068-2-14 Na | TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s<br>50 ciklusa                                            |
| Test sa slanim raspršivačem  | EN 60068-2-52 Kb | razina ozbiljnosti 5 (4 testna ciklusa)                                                                |



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040MSS0020H04

### Mehanički podaci

|                           |      |                 |
|---------------------------|------|-----------------|
| Dimenzije                 | [mm] | 27 x 15 x 39    |
| Materijali                |      | TPU             |
| Materijal ulivenog tijela |      | TPU             |
| Zaporna matica materijala |      | Mjed, niklovano |

### Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

### Električni priključak


Kabel: 20 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



### Priključak



|      |             |
|------|-------------|
|      | Boje žica : |
| BK = | crno        |
| BN = | Smeđe       |
| BU = | Plavo       |
| WH = | Bijelo      |