


Spojni kabel s utičnicom

ADOAF030VAS0005E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon [V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaštitna klasa	III

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije [mm]	17 x 10 x 26
Materijali	TPU
Materijal ulivenog tijela	TPU
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 5 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)



E11089



Spojni kabel s utičnicom

ADOAF030VAS0005E03

Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
	Plavo