

E11095




Spojni kabel s utičnicom

ADOGF030VAS0005E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E11495

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon [V] < 60 AC / < 75 DC

Zaštitna klasa III

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...90

Zaštita IP 67; (ako je privijeno)

Mehanički podaci

Dimenzije [mm] 10 x 10 x 31

Materijali TPU

Materijal ulivenog tijela TPU

Zaporna matica materijala nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

E11095



Spojni kabel s utičnicom


ADOGF030VAS0005E03

Električni priključak

Kabel: 5 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)



Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
	Plavo