


Spojni kabel s utičnicom

ADOGF030VAS0020E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaštitna klasa		III

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67; (ako je privijeno)

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	10 x 10 x 31
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 20 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)



E11097



Spojni kabel s utičnicom

ADOGF030VAS0020E03

Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
	Plavo