


Spojni kabel

VDOAH040MSS0001E04STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC017

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------	-----	---------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...70
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Materijali	TPU
------------	-----

Materijal ulivenog tijela	TPU
---------------------------	-----


Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano
---------------------------	-----------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano





Spojni kabel

VDOAH040MSS0001E04STGH040MSS

Električni priključak

Kabel: 1 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

