


Spojni kabel s utičnicom

ADOAF030MSS0005X03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E11239

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon [V] < 60 AC / < 75 DC

Zaštitna klasa III

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -40...85

Zaštita IP 67

Mehanički podaci

Materijali PBT; PA

Materijal ulivenog tijela PBT / PA

Zaporna matica materijala Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

E11129



Spojni kabel s utičnicom

ADOAF030MSS0005X03

Električni priključak


Kabel: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT / PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
	Plavo