


## Spojni kabel s utikačem

ASTGH050MSS0010H05

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Primjena

Posebno svojstvo

bez halogena

## Električni podaci

Radni napon

[V]

&lt; 30 AC / &lt; 36 DC

## Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 67

## Mehanički podaci

Dimenzije

[mm]

15 x 15 x 42

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

## Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

# E11143



## Spojni kabel s utikačem


ASTGH050MSS0010H05

### Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

### Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



### Priključak

|   |       |
|---|-------|
| 1 | BN    |
| 2 | WH    |
| 3 | BU    |
| 4 | BK    |
| 5 | GN/YE |

|      |             |
|------|-------------|
|      | Boje žica : |
| BK = | crno        |
| BN = | Smeđe       |
| BU = | Plavo       |
| GN = | Zeleno      |
| WH = | Bijelo      |
| YE = | Žuto        |